

NHG268智能光泽度仪

3nh[®]
专注二十余载 掌握核心技术

- 3.5英寸超大彩色屏幕；
- 可以同时显示多组测量数据，方便对比；
- PC端品质管理软件有强大的功能扩展；
- 高硬件配置，融入多项创新技术；
- 配置可充电的高容量锂离子电池；

智能光泽度仪 完美光泽伴侣

www.3nh.com



NHG系列全智能型光泽度仪

一键测量如此简单

3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪，是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。大屏幕显示的光泽度计，配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量准确的特点。

SCM TÜV CE ISO9001 RoHS FC

广东三恩时智能科技有限公司

Guangdong Sanen Time Intelligent Technology Co., Ltd.

产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸大电容触摸屏幕, 高分辨率(480*320)全视角显示, 全功能触控操作;
2. 符合标准ISO2813、ASTM D 523、GB/T 9754;
3. 美学曲面设计与人体工程学结构相结合;
4. 可以同时显示多组测量数据, 方便对比;
5. 三种工作模式, 多种功能设置, 可以满足客户不同的需求;
6. PC端品质管理软件有强大的功能扩展;
7. 可手动输入光泽度标准数据, 方便客户操作;
8. 高硬件配置, 融入多项创新技术;
9. 自动关机功能, 节省用电量;
10. 国际兼容替代进口。



适用行业 FOR INDUSTRY




汽车



石材



塑料




金属



涂料 油墨



印刷



其他

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号:NHG268

测量角度:20°/60°/85°

符合标准:ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D523

测量光斑(mm):20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36

测量量程:20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°:0~160GU

分度值:0.1GU

测量重复精度:0-100GU:0.2GU;100-2000GU:0.2%GU

测量准确性:满足JJG 696 工作光泽度仪要求

色度响应:CIE C光源下, CIE 1931(2°)光度响应

测量时间:1.5s

尺寸:长X宽X高=160X75X90mm

重量:约350g

语言:简体中文、英语

电池电量:3200mAh锂电池, 8小时内5000次以上

显示屏:TFT真彩3.5inch显示屏, 电容触摸屏

接口:USB

存储数据:基本模式1000条, 统计模式5000条, 连续模式5000条

上位机软件:GQC6品质管理软件, 质检报告打印, 更多功能扩展

标准附件:充电器、USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板

可选附件:微型打印机

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器

找
三恩时

对色
灯箱

找
天友利

图像
检测

找
赛麦吉

广东三恩时智能科技有限公司

地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话:020-82880288

邮箱:3nh@3nh.com

网址:www.3nh.com

五苏(5SU), 三恩时/三恩驰(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE)均是本公司注册商标

